

H-MSM ledning/rör till flänsklämma, sidomontering



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
12M24SMS1	179690	1500748	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm
16M24SM	173720	1500803	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm
20M24SM	171720	1500805	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	35 - 42 mm	3 - 8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
24M24SM	176690		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	42 - 50 mm	3 - 8 mm
32M24SM	173830		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	50 - 60 mm	3 - 8 mm
6M24SM	173640	1500814	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 18 mm	3 - 8 mm
812M24SM	160050	1500802	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	18 - 30 mm	3 - 8 mm
8M24SMS1	179650		Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm
12M58SMS1	179700	1500757	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm
16M58SM	173730	1500807	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm
20M58SM	173770	1500808	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	35 - 42 mm	8 - 14 mm
24M58SM	173800	1500809	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	42 - 50 mm	8 - 14 mm
32M58SM	173840	1500810	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	50 - 60 mm	8 - 14 mm
6M58SM	171980	1500815	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 18 mm	8 - 14 mm
812M58SM	160060	1500806	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	18 - 30 mm	8 - 14 mm
6M912SM	173650	1500817	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 18 mm	14 - 20 mm
812M1318SM	160145		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	18 - 30 mm	21 - 28 mm
812M912SM	160070	1500818	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	18 - 30 mm	14 - 20 mm
16M912SM	173740	1500811	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm
20M912SM	173780	1500812	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	35 - 42 mm	14 - 20 mm
24M912SM	173810	1500813	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	42 - 50 mm	14 - 20 mm


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
8M912SMS1	179670		Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
12M24SMS1	179690	1500748	90N	
16M24SM	173720	1500803	120N	UL, cUL
20M24SM	171720	1500805	120N	cUL, UL
24M24SM	176690		120N	cUL, UL
32M24SM	173830		120N	UL, cUL
6M24SM	173640	1500814	120N	UL, cUL
812M24SM	160050	1500802	120N	UL, ITB, cUL
8M24SMS1	179650		90N	
12M58SMS1	179700	1500757	90N	
16M58SM	173730	1500807	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	1500808	120N	
24M58SM	173800	1500809	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	1500810	120N	UL, cUL
6M58SM	171980	1500815	120N	UL, cUL
812M58SM	160060	1500806	120N	UL, cUL, ITB
6M912SM	173650	1500817	120N	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
812M1318SM	160145		120N	cUL, UL
812M912SM	160070	1500818	120N	ITB, UL, cUL
16M912SM	173740	1500811	120N	cUL, UL
20M912SM	173780	1500812	120N	
24M912SM	173810	1500813	120N	cUL, UL
8M912SMS1	179670		90N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

