

H-MSS Linjerad bandhängare med flänsclips



CERTIFIERINGAR



DESIGN


För upphängning av rör eller kanal i fläns med bandning eller fastbindning

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Rembredd	Statisk belastning
MSS912	171770	Stål, Spring Stål	nVent CADDY Armour, Förgalvaniserad	14 - 20 mm	32 mm Max	900N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

