

H-Ti/T Stav till fläns clips



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För upphängning av gängad stång i balkflänsar

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

Endast hammare krävs för montering

SPECIFIKATIONER

Yta: nVent CADDY Armour

Material: Fjäderstål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning
160000	160000		11 mm	Standard	2 - 3 mm	700N
M6Ti4	174810		6 mm	Gängat	2 - 3 mm	700N
M8Ti4	174900		8 mm	Gängat	2 - 3 mm	700N


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning
160010	160010		11 mm	Standard	3 - 8 mm	900N
M10TI24	175000	1500676	10 mm	Gångat	3 - 8 mm	900N
M6TI24	174820	1511460	6 mm	Gångat	3 - 8 mm	900N
M6TI24R5	191024	1500669	6 mm	Gångat	3 - 8 mm	900N
M8TI24	174910	1500670	8 mm	Gångat	3 - 8 mm	900N
M10TI58	175010	1500683	10 mm	Gångat	8 - 14 mm	900N
M6TI58	174830	1511462	6 mm	Gångat	8 - 14 mm	900N
M8TI58	174920	1500678	8 mm	Gångat	8 - 14 mm	900N
T1058	160020		11 mm	Standard	8 - 14 mm	900N
160030	160030		11 mm	Standard	14 - 20 mm	900N
M10TI912	175020		10 mm	Gångat	14 - 20 mm	900N
M6TI912	174840	1500684	6 mm	Gångat	14 - 20 mm	900N
M8TI912	174930	1500685	8 mm	Gångat	14 - 20 mm	900N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Certifieringar
160000	160000		ITB
M6TI4	174810		ITB
M8TI4	174900		ITB
160010	160010		ITB

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Certifieringar
M10TI24	175000	1500676	ITB
M6TI24	174820	1511460	ITB
M6TI24R5	191024	1500669	
M8TI24	174910	1500670	ITB
M10TI58	175010	1500683	ITB
M6TI58	174830	1511462	ITB
M8TI58	174920	1500678	ITB
T1058	160020		ITB
160030	160030		ITB
M10TI912	175020		ITB
M6TI912	174840	1500684	ITB
M8TI912	174930	1500685	ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

