

Hammer-on flänsklämma, bottenmontering



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager

Endast hammare krävs för montering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Stångstorlek (RS)
EM24	170050	1511450	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	6
EM24S1	179720	1500603	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		3 - 8 mm	6
EM24SP25	172170	1511451	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	6
EM58	170060	1511452	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	6


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Stångstorlek (RS)
EM58R5	191027	1500698	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	6
EM58S1	179730	1500609	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		8 - 14 mm	6
EM58SP25	172180	1511453	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	6
EM912	170070	1511454	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	6
EM912S1	179740	1500615	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		14 - 20 mm	6
EM912SP25	175760	1511455	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	6
EM1318	170075		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	21 - 28 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)	Certifieringar
EM24	170050	1511450	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM24S1	179720	1500603	200N	110N	200N	
EM24SP25	172170	1511451	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	1511452	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM58R5	191027	1500698	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	1500609	200N	110N	200N	
EM58SP25	172180	1511453	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	1511454	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM912S1	179740	1500615	200N	110N	200N	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)	Certifieringar
EM912SP25	175760	1511455	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM1318	170075		450N	110N	330N	cUL, UL

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

