

Hammer-on flänsklämma, sidomontering



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger en infästning för vajer, S-krokar, kedja, nVent CADDY Speed Link eller andra montage mot flänsar och profiler

Passar de flesta balkar

Monteras med bara hammare

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
2H4	170010	1511300	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	2 - 3 mm	7.1 mm
4H24R5	191018	1500749	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	7.1 mm
4H24S1	179610	1511312	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		3 - 8 mm	7.1 mm
4H24SP25	172320	1511308	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	7.1 mm


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
4H24	170020	1511302	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	3 - 8 mm	7.1 mm
4H1318	170045		Fjäderstål	nVent CADDY rustning	21 - 28 mm	7.1 mm
4H58	170030	1511304	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	7.1 mm
4H58R5	191019	1500758	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	7.1 mm
4H58SP25	172350	1511309	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	8 - 14 mm	7.1 mm
4H912	170040	1511306	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	7.1 mm
4H912R5	191045	1500760	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	7.1 mm
4H912SP25	172380	1511310	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	14 - 20 mm	7.1 mm
4H58S1	179620	1511314	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		8 - 14 mm	7.1 mm
4H912S1	179630	1511316	Rostfritt stål 301 (en 1,4310)		14 - 20 mm	7.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
2H4	170010	1511300	700N	ITB, UL, cUL
4H24R5	191018	1500749	900N	UL, cUL, CE, 4H, EM, EBC
4H24S1	179610	1511312	650N	
4H24SP25	172320	1511308	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H24	170020	1511302	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL
4H1318	170045		900N	UL, cUL
4H58	170030	1511304	900N	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
4H58R5	191019	1500758	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58SP25	172350	1511309	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	1511306	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL
4H912R5	191045	1500760	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H912SP25	172380	1511310	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58S1	179620	1511314	650N	
4H912S1	179630	1511316	650N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

