


Hammer-on flänsklämma, vertikal montering med pinnbult



DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar

Passar de flesta balkar

Endast hammare krävs för montering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Skruvdiameter (Sc)
4H24IM11	170140	1500745	Spring Stål, Stål	nVent CADDY rustning, Electro galvaniserad	3 - 8 mm	6
4H58IM11	170160	1500750	Spring Stål, Stål	nVent CADDY rustning, Electro galvaniserad	8 - 14 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
4H24IM11	170140	1500745	11mm	150N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
4H58IM11	170160	1500750	11mm	150N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

