

Kraftig rörklämma



DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Hålstorlek (HS)	Skruvdiameter (Sc)
SSG022RO	574600	Painted, Röd oxid	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm
SSG028RO	574610	Painted, Röd oxid	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm
SSG035RO	574620	Painted, Röd oxid	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm
SSG043RO	574630	Painted, Röd oxid	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm
SSG049RO	574640	Painted, Röd oxid	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm
SSG061RO	574650	Painted, Röd oxid	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Hålstorlek (HS)	Skruvdiameter (Sc)
SSG077RO	574660	Painted, Röd oxid	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm
SSG090RO	574670	Painted, Röd oxid	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm
SSG115RO	574680	Painted, Röd oxid	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm
SSG141RO	574685	Painted, Röd oxid	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm
SSG170RO	574690	Painted, Röd oxid	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm
SSG0359RO	574725	Painted, Röd oxid	355 - 363 mm		22 mm	20 mm
SSG222RO	574700	Painted, Röd oxid	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm
SSG276RO	574710	Painted, Röd oxid	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm
SSG327RO	574720	Painted, Röd oxid	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm
SSG410RO	574730	Painted, Röd oxid	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.
SSG022RO	574600	20mm	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	20mm	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG035RO	574620	40mm	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	40mm	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	40mm	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	40mm	1800N	40 mm	4 mm	97 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.
SSG077R0	574660	40mm	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090R0	574670	40mm	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115R0	574680	60mm	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141R0	574685	60mm	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170R0	574690	60mm	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG0359R0	574725	80mm	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG222R0	574700	80mm	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276R0	574710	80mm	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327R0	574720	80mm	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410R0	574730	80mm	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning avser en komplett uppsättning rörklämmor för tung last som hålls på plats med indikerade skruvar enligt ISO 4014 och motsvarande sexkantsmuttrar enligt ISO 4032 (för ytterligare information, se standard SSG 7075E).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

