

Sexkantsmutter



DESIGN

Invändigt gängad med sexkantsdrift för många applikationer

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek	Tjocklek	Kabelstorlek
010M6	592040	Stål	Elektrogalvaniserad	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Stål	Elektrogalvaniserad	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Stål	Varmförzinkad	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Stål	Varmförzinkad	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Stål	Elektrogalvaniserad	M12	10 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek	Tjocklek	Kabelstorlek
010M16	400444	Stål	Elektrogalvaniserad	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Stål	Elektrogalvaniserad	M10		

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

