

HSC Hålsnäppclips



DESIGN

Stöder kabel eller plaströr till däck

Snäppclips som fästs mot taket

Kan monteras i två olika riktningar

Passar för alla hål från 6 mm

SPECIFIKATIONER

Yta: nVent CADDY Armour


Material: Fjäderstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	A
HSC78	187740		7 - 8 mm	6 mm
HSC1924	186050	1500491	19 - 24 mm	6 mm
HSC89	186010		8 - 9 mm	6 mm
HSC1518	186040		15 - 18 mm	6 mm
HSC1214	186030		12 - 14 mm	6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	A
HSC2532	186060	1500492	25 - 32 mm	6 mm
HSC910	187780		9 - 10 mm	6 mm
HSC1011	186020		10 - 11 mm	6 mm
HSC67	186000		6 - 7 mm	6 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

