

HW Wedge mutter för Dovetail Deck



DESIGN

Trapetsmutter för hängning från stålnertak

Enkel att montera

Passar flera profiler för installationsgolv i komposit

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Vinkel (a)	A.	B.
PHWC6	196240		6	25 °	18 mm	9.5 mm
PHWC8	196250		8	25 °	18 mm	9.5 mm
HW10	187290	1522729	10	15 °	25 mm	12 mm
HW8	187280	1522723	8	15 °	25 mm	12 mm
HW6	187270	1522717	6	15 °	25 mm	12 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Vinkel (a)	A.	B.
HW12	187300		12	15 °	25 mm	16 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	C.	Statisk belastning
PHWC6	196240		9.5 mm	1200N
PHWC8	196250		9.5 mm	1700N
HW10	187290	1522729	12 mm	2100N
HW8	187280	1522723	12 mm	1700N
HW6	187270	1522717	12 mm	1200N
HW12	187300		16 mm	2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts

Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

