

Förbättrad nVent-KASSETT HP J-krok



nVent CADDY Cat HP J-krokar är hjärtat i nVent CADDY Cat HP-systemet. Den förnyade nVent CADDY Cat HP J-kroken erbjuder entreprenörer tre unika, UL-certifierade fästmetoder klara för montering – vägg-, tak- och gängade stånginstallationer. Denna extra funktionalitet gör det möjligt för entreprenörer att minska SKU-lagret samtidigt som effektiviteten och fortsatta framsteg på arbetsplatsen bibehålls med de vanligaste strukturella fästmetoderna.

Den moderniserade designen av nVent CADDY Cat HP J-kroken är konstruerad för att ge optimalt stöd och skydd för dagens snabbt utvecklande, högpresterande lågspänningskabel. Entreprenörer kan känna sig säkra vid användning av nVent CADDY Cat HP J-kroken på grund av dess mångsidighet vid installation, överlägsna kabelstöd och skydd samt tekniska certifieringar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Versa-monteringsteknik: Innovativ infästningsdesign ger flera strukturella och installationsmässiga metoder för vägg-, tak- och gängad stångsmontering

Perfekt för okända arbetsplatsapplikationer eller fästmetoder

Med den förbättrade designen går det att optimera lagret samtidigt som schemalägningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar

Ger optimalt stöd för högpresterande datakabel – inklusive kategorikabel, Power over Ethernet (PoE) och fiberoptik

Branschledande böjradie utformad för att skydda högpresterande datainstallationer

Flera färgalternativ till hjälp för identifiering och organisering av gångrampapplikationen

Ger överlägsen fyllningskapacitet och lastkapacitet

Uppfyller UL® 2043 och passande för luftkonditionerade lokaler (plenum)

Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569

Uppfyller EN 50174-2

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Diameter (Ø)	Område
CAT16HP	181061		Stål	Förgransad	25 mm	690mm ²
CAT21HP	181188		Stål	Förgransad	33.3 mm	1174mm ²
CAT32HP	181062	1522659	Stål	Förgransad	50 mm	2561mm ²
CAT48HP	181063	1522660	Stål	Förgransad	75 mm	5974mm ²
CAT64HP	181064	1522663	Stål	Förgransad	100 mm	9987mm ²

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Kabelkapacitet, Cat 5e.	Kabelkapacitet, Kat. 6	Kabelkapacitet, Kat. 6A.	Höjd 1 (H1)
CAT16HP	181061		20	15	10	108.9mm
CAT21HP	181188		50	40	25	122.2mm
CAT32HP	181062	1522659	90	60	35	130.8mm
CAT48HP	181063	1522660	200	150	80	164.6mm
CAT64HP	181064	1522663	330	220	140	188.5mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd 2 (H2)	Statisk belastning
CAT16HP	181061		90.2mm	267N
CAT21HP	181188		103.6mm	267N
CAT32HP	181062	1522659	112.3mm	267N
CAT48HP	181063	1522660	148.8mm	267N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd 2 (H2)	Statisk belastning
CAT64HP	181064	1522663	180mm	267N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.

Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

Kabel	Antal tvinnade par	AWG	Kabeldiameter	Kapacitet (70 % fylln.)			
				CAT16HP	CAT32HP	CAT48HP	CAT64HP
UTP	4	24	5 mm	20	70	160	280
FTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	23	7 mm	10	40	85	140
F/STP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	3x4	24	14 mm	2	9	20	35
UTP	25	24	13 mm	3	11	25	40

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

