


Förbättrad nVent-KASSETT Cat HP J-krok Mod Clip med BC Beam Clamp, vridbar



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Roterar 360 grader för att stödja kabelns olika riktningar


Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Material	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning
CATHPMBCB	186079	Electrogalvanized, nVent CADDY rustning	Stål, Spring Stål	16 mm Max	267N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

