

Förbättrad nVent-KASSETT Cat HP J-krok Mod Clip med pedestalklämma



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering

Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar

Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar


Requires no screws, rivets or special tools for assembly

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Material	Pedestalens storlek	Statisk belastning
CATHPMCD1B	186083	Electrogalvanized, nVent CADDY rustning	Stål, Spring Stål	19 mm Square, 25 mm Round	70N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

