

INC8 intern Strut Beam Clamp



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av stag i balkar

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Typ av stag	A.
INC8	336290	1511470	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
INC8	336290	1511470	8	25mm	6 N·m	450N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagkanalen måste kapas 3/4 tum (20 mm) kortare än det inre avståndet mellan de två balkflänsarna för att tvingarna ska kunna passas in.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

