

# Intern kanalanslutning



## SPECIFIKATIONER



Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Slutför       | Hålstorlek (HS) | Hålavstånd | Längd (L) |
|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| ZUA408        | 387830        | Stål     | Varmförzinkad | 12 mm           | 54mm       | 203mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bredd (W) | Tjocklek (T) |
|---------------|---------------|-----------|--------------|
| ZUA408        | 387830        | 35 mm     | 10 mm        |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

