

Intern Strut Beam Clamp med bult



DESIGN

U-format clips för att klämma fast en stagprofils baksida mot en balk

Sexkantsbult ingår

Måste monteras i par

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Bredd (W)
ZT606HDEG	313270	1500651	Stål	Varmförzinkad, Electrogalvaniserad	28 mm Max	30 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Statisk belastning
ZT606HDEG	313270	1500651	10	2900N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

Ta hänsyn till stagprofilens tjocklek vid beräkning av flänstjocklek.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

