

J-TI/T stång till C Purlin Clip



DESIGN

För infästning mot bjälkar och C-purlin

För upphängning av gängad stång

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

SPECIFIKATIONER

Slutför: nVent CADDY rustning

Material: Fjäderstål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	A.
J1T10	160220	1500746	11 mm	Vanligt	1.5 - 4 mm	10 mm Min
J1M6TI	174870	1500732	6 mm	Gängad	1.5 - 4 mm	10 mm Min
J1M8TI	174960	1500735	8 mm	Gängad	1.5 - 4 mm	10 mm Min
J1M10TI	175050	1500743	10 mm	Gängad	1.5 - 4 mm	10 mm Min
J2M8TI	174970	1500736	8 mm	Gängad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	A.
J2M10TI	175060	1500744	10 mm	Gängad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min
J2M6TI	174880	1500733	6 mm	Gängad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
J1T10	160220	1500746	700N
J1M6TI	174870	1500732	700N
J1M8TI	174960	1500735	700N
J1M10TI	175050	1500743	700N
J2M8TI	174970	1500736	700N
J2M10TI	175060	1500744	700N
J2M6TI	174880	1500733	700N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

