

Tryckklämma av metall



DESIGN

Idealisk för mindre dragningar av kabel

Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand

Rundade kanter skyddar mot kabelskador

Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck

Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen

SPECIFIKATIONER

Yta: nVent CADDY rustning

Material: Fjäderstål


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Kabelkapacitet	Hålstorlek (HS)	Längd (L)
PKM16H3	182046	1500858	16	4.8 mm	233.5mm
PKM10H3	182044	1500855	10	4.8 mm	171.5mm
PKM16H6	182047	1500859	16	7.1 mm	233.5mm
PKM10H6	182045	1500856	10	7.1 mm	171.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kan användas upp till kabeldiameter 13 mm när installationen görs med en standard 6 mm bricka.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

