

MTSB fjäderspännare med mutter/bricka



DESIGN

Bricka, mutter och pinne ingår

Avsedda för infästning i ihåliga väggar, ihåliga innertak och hängande tak

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Borrkronans diameter
MTSB4	584410	Stål	Elektro galvaniserad	4	90mm	14mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Ultimat statisk belastning (F)
MTSB4	584410	1750N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

För fjäderpinne krävs ett minsta fritt avstånd på 35 mm (1,38") för öppning efter montering.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

