

Ingen provklämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Eliminerar bändningseffekter på fästelement och ankare

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Storlek på stag	Hålstorlek (HS)	UL-listad belastning
CSBNPC38	402528	#12, #18, #36	11 mm	8490N
CSBNPC12	402208	#12, #18, #36	14 mm	8490N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagprofil ingår inte.

UL Belastning		
Delnummer	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBNPC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

