

nVent-KASSETT Cat HP J-krok med multifunktionsklämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Snabb infästning mot gängad stång eller vajer

Helt justerbar och enkel att flytta för att möjliggöra ändringar efter installation

Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik

Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar

Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar

Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor

Uppfyller EN 50174-2

Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569

Ökad kapacitet och applikationsmöjligheter genom att kombinera 4Z- och 6Z-produkter till ett förbättrat och effektivt erbjudande

Med den förbättrade flerfunktionsklämman går det att optimera lagret samtidigt som schemalägningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar.

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Diameter (Ø)	Område	Kabelkapacitet, Cat 5e.
CAT21HP4Z34	181258	Stål, Spring Stål	Förgransad, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP4Z34	181218	Stål, Spring Stål	Förgransad, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT16HP4Z34	181217	Stål, Spring Stål	Förgransad, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Kabelkapacitet, Kat. 6	Kabelkapacitet, Kat. 6A.	Kabelstorlek	Stångstorlek (RS)	Statisk belastning
CAT21HP4Z34	181258	40	25	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	60	35	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP4Z34	181217	15	10	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.

Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

