

nVent CADDY Cat HP J-krok med T-plan-clips



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inga monteringsverktyg behövs för grundinfästning

Ger optimalt stöd för högkapacitetsdatakablar upp till Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 och fiberoptik

Ger bättre fyllnadsgrad och lastfördelning än de flesta andra icke-kontinuerliga kabelstödslösningar

Rundade kanter på J-krokar ger stöd för lämplig böjradie av högkapacitetsdatakablar

Ekonomiskt alternativ till dyra kabelrännor

Uppfyller EN 50174-2

Uppfyller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 och ANSI®/TIA 569

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Diameter (Ø)	Område	Kabelkapacitet, Cat 5e
CAT16HPTS	181089	Stål, Spring Stål	nVent CADDY Armour, Förgalvaniserad	25 mm	690mm ²	20

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kabelkapacitet, Cat 6	Kabelkapacitet, Cat 6A	A	Statisk belastning
CAT16HPTS	181089	15	10	65 mm	270N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Extra stödvajer krävs enligt NEC® 300.11.

Icke-kontinuerliga stöd får inte ha större avstånd än 5' (1,5 m) enligt TIA 569-C.9.7 och EN 50174-2.

Kabelkapaciteten beräknas baserat på 70 % fyllnadsgrad.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

