

# nVent-KASSETT EZ-riser



nVent CADDY EZ Riser är en universalklämma som är utformad för att montera och stödja vertikala rörledningar. Den här enhetliga lösningen kan installeras i flera godkända riktningar och fungerar som en standardklämma, standoff-klämma eller en klämma för snäva utrymmen – fungerar effektivt som tre klämmor i en. nVent CADDY EZ Riser är klar att använda direkt ur förpackningen och har förborrade gängade stångålar för standoff-installationer och skårmarkeringar för enkel borttagning av ändar i utrymmen där stora rörklämmor inte passar.

Entreprenörerna får förenklad materialhantering med en universalklämma som kan monteras i olika riktningar och behåller lutning även när ändarna tas bort.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Endast ett verktyg behövs för åtdragning på grund av räfflade brickor

Kan monteras upp till 60 % snabbare än vanliga klämmor för stålrör

Integrerad ytterligare uppsättning av bulthål medger montering för enkel anpassning med klämman i ett förskjutningsstöd

Inget behov av förråd av olika artiklar för vanliga och snäva vinkelinfästningar ger full funktionalitet

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

## SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Elektrogalvaniserad

**Material:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Ytterdiameter (OD) | Hålstorlek (HS) | A. | B. | C. |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----|----|----|
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----|----|----|

|         |        |          |         |          |          |         |
|---------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|
| EZR0050 | 179225 | 21.3 mm  | 9.9 mm  | 215.9 mm | 130.2 mm | 22.2 mm |
| EZR0075 | 179226 | 26.7 mm  | 9.9 mm  | 228.6 mm | 136.5 mm | 22.2 mm |
| EZR0100 | 179227 | 33.4 mm  | 9.9 mm  | 228.6 mm | 142.9 mm | 22.2 mm |
| EZR0125 | 179228 | 42.2 mm  | 9.9 mm  | 241.3 mm | 152.4 mm | 22.2 mm |
| EZR0150 | 179229 | 48.3 mm  | 9.9 mm  | 250.8 mm | 158.8 mm | 22.2 mm |
| EZR0200 | 179230 | 60.3 mm  | 9.9 mm  | 260.4 mm | 177.8 mm | 25.4 mm |
| EZR0250 | 179231 | 73 mm    | 9.9 mm  | 279.4 mm | 190.5 mm | 25.4 mm |
| EZR0300 | 179232 | 88.9 mm  | 9.9 mm  | 298.5 mm | 206.4 mm | 25.4 mm |
| EZR0350 | 179233 | 101.6 mm | 13.2 mm | 320.7 mm | 238.1 mm | 31.8 mm |
| EZR0400 | 179234 | 114.3 mm | 13.2 mm | 330.2 mm | 254 mm   | 31.8 mm |
| EZR0500 | 179235 | 141.3 mm | 13.2 mm | 368.3 mm | 298.5 mm | 38.1 mm |
| EZR0600 | 179236 | 168.3 mm | 13.2 mm | 406.4 mm | 323.9 mm | 38.1 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statisk belastning |
|---------------|---------------|--------------------|
| EZR0050       | 179225        | 1100N              |
| EZR0075       | 179226        | 1100N              |
| EZR0100       | 179227        | 1100N              |
| EZR0125       | 179228        | 1100N              |
| EZR0150       | 179229        | 1100N              |
| EZR0200       | 179230        | 1100N              |


| Katalognummer | Artikelnummer | Statisk belastning |
|---------------|---------------|--------------------|
| EZR0250       | 179231        | 1735N              |
| EZR0300       | 179232        | 2400N              |
| EZR0350       | 179233        | 2980N              |
| EZR0400       | 179234        | 3600N              |
| EZR0500       | 179235        | 5200N              |
| EZR0600       | 179236        | 6900N              |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Klämman är anpassad för stålrör och bör monteras nedanför en koppling eller råkapad ände med bultar som dras till rekommenderat moment.

Hylsnyckel eller dragare rekommenderas för installation.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

