

nVent CADDY Macrofix isolerad ventilationskanal klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Gängavtrycket bibehåller snabbåsningskruven och förhindrar att den faller ut under installationen

Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
MFVI0080EG	586601	EPDM-SBR Rubber, Stål	80 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0100EG	586603	EPDM-SBR Rubber, Stål	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0125EG	586605	EPDM-SBR Rubber, Stål	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0140EG	586606	EPDM-SBR Rubber, Stål	140 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0150EG	586607	EPDM-SBR Rubber, Stål	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0160EG	586608	EPDM-SBR Rubber, Stål	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0200EG	586610	EPDM-SBR Rubber, Stål	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0250EG	586612	EPDM-SBR Rubber, Stål	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0300EG	586614	EPDM-SBR Rubber, Stål	300 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0315EG	586615	EPDM-SBR Rubber, Stål	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0355EG	586616	EPDM-SBR Rubber, Stål	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0400EG	586617	EPDM-SBR Rubber, Stål	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0450EG	586618	EPDM-SBR Rubber, Stål	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0500EG	586619	EPDM-SBR Rubber, Stål	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0560EG	586620	EPDM-SBR Rubber, Stål	560 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0600EG	586621	EPDM-SBR Rubber, Stål	600 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm




Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
MFVI0630EG	586622	EPDM-SBR Rubber, Stål	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0710EG	586623	EPDM-SBR Rubber, Stål	710 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0800EG	586624	EPDM-SBR Rubber, Stål	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0900EG	586625	EPDM-SBR Rubber, Stål	900 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vinkel (a)	Statisk belastning
MFVI0080EG	586601	6	27mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	6	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	6	27mm	80 °	775N
MFVI0140EG	586606	6	40mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	6	40mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	6	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	6	40mm	80 °	775N
MFVI0250EG	586612	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0400EG	586617	6	40mm	80 °	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vinkel (a)	Statisk belastning
MFVI0450EG	586618	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0500EG	586619	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0630EG	586622	6	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	6	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	6	40mm		1900N
MFVI0900EG	586625	6	40mm		1900N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

