

nVent-KASSETT Macrofix oisolerad M8/M10, rostfritt stål



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektropolerade

Material: Rostfritt stål 316L (en 1,4404)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
MFN019S6	586401	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
MFN023S6	586402	19 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN029S6	586403	23 - 29 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN035S6	586404	29 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN041S6	586405	35 - 41 mm		M8, M10	20 mm	1 mm
MFN048S6	586406	41 - 48 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN054S6	586407	48 - 54 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN062S6	586408	54 - 62 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN072S6	586409	62 - 72 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN083S6	586410	73 - 83 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN093S6	586411	83 - 93 mm	80	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN103S6	586412	93 - 103 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN113S6	586413	103 - 113 mm		M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN123S6	586414	113 - 123 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN133S6	586415	123 - 133 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFN143S6	586416	133 - 143 mm	125	M8, M10	23 mm	2 mm
MFN165S6	586418	155 - 165 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN175S6	586419	165 - 175 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFN220S6	586421	210 - 220 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
MFN019S6	586401	6	17mm	900N
MFN023S6	586402	6	17mm	900N
MFN029S6	586403	6	17mm	900N
MFN035S6	586404	6	17mm	900N
MFN041S6	586405	6	22mm	900N
MFN048S6	586406	6	22mm	900N
MFN054S6	586407	6	22mm	1000N
MFN062S6	586408	6	22mm	1000N
MFN072S6	586409	6	22mm	1000N
MFN083S6	586410	6	27mm	2000N
MFN093S6	586411	6	27mm	2000N
MFN103S6	586412	6	27mm	2500N
MFN113S6	586413	6	27mm	2500N
MFN123S6	586414	6	27mm	2500N
MFN133S6	586415	6	27mm	3000N
MFN143S6	586416	6	27mm	3000N
MFN165S6	586418	6	27mm	3200N
MFN175S6	586419	6	27mm	3200N

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
MFN220S6	586421	6	32mm	3600N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

