

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter



DESIGN

Inkluderar mekanism för enkel stängning

Åldringsbeständig fodring

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

SPECIFIKATIONER

Stångstorlek (RS):	M8;M10;1/2"
Temperatur:	-50 to 110 °C
Färg:	Svart
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Material:	Stål;EPDM-SBR-gummi

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)
MPK037	586755	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm	6 mm
MPK031	586754	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm	6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)
MPK044	586756	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm	6 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK068	586759	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm	6 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm	6 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm		25 mm	2 mm	6 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm		23 mm	2 mm	6 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm	6 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning	Enhetens vikt
MPK037	586755	32mm	1000N	0.12 kg
MPK031	586754	32mm	1000N	0.11 kg
MPK044	586756	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	37mm	1500N	0.14 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvlängd (L)	Statisk belastning	Enhetens vikt
MPK068	586759	40mm	1500N	0.16 kg
MPK058	586758	37mm	1500N	0.15 kg
MPK078	586760	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	50mm	2500N	0.3 kg
MPK170	586767	50mm	3200N	0.42 kg
MPK148	586765	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	50mm	3200N	0.42 kg
MPK138	586764	50mm	3000N	0.34 kg
MPK201	586768	50mm	3600N	0.63 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

