


nVent CADDY - sats för stödram för pyramidutrustning



DESIGN

Anpassad utrustning som bär upp längder kan skapas genom infästning av nVent CADDY Pyramid förlängningssats i serie till en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats

I satsen ingår två stolpfotmontage, ram och utrustningsstödklämmor för enkel infästning mot en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats

Fyrkantrör och krysstag ger utmärkt last- och avläkningskapacitet över standardstödprofiler

Monteras och justeras till rätt storlek och höjd av en person med ett verktyg

Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering

Integrerad skumdyna ger mjuk yta för alla taktyper

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Temperatur	Höjd (H)	Längd (L)
PEKEF	360493	Stål, Polypropylene, Polyethylene	Varmförzinkad	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Postbas (A)	Fyrkantströr (B)	Tvärrstag (C)	Bredd (W)	Ytarea
---------------	---------------	-------------	------------------	---------------	-----------	--------

PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²
-------	--------	---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Ultimat statisk belastning (F)	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:01

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

nVent CADDY Pyramid utrustningsstödrämförlängning måste användas tillsammans med en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

