

nVent CADDYPYRAMID H-Frame stolpbas



DESIGN

Botten i skum- eller gummimaterial ger låg nötning för bättre skydd av takbeläggningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Takmellanskikt idealiskt för installationer av solpaneler

Monteringsdelar förmonterade i fötter

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Accepterar standardstödprofiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Temperatur	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PHB	360422	1653285	Stål, Polypropylen, Polyeten	Varmförzinkad	-34 to 54.4 °C	3:01


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Rooftop-gränssnitt	Typ av stag	Höjd (H)	Längd (L)
PHB	360422	1653285	Skum	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Ytarea	Enhetens vikt	Statisk belastning
PHB	360422	1653285	314 mm	0.09m ²	1.8 kg	3335N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

