

nVent CADDY pyramid stödsats för utrustning för lätta arbeten, bas med 4 stolpar



Med nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstödsatsen kan entreprenörer snabbt och enkelt montera HVAC Mini Split-enheter på hustak. Använd med ramförlängningssatsen för nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstöd för att koppla samman flera HVAC-enheter. Fästklämmornas och ramens unika konstruktion gör monteringen mer flexibel och effektiv, vilket sparar tid, pengar och utrymme för entreprenörerna.

DESIGN

Det tar 80 % mindre tid att montera ihop systemet än att använda andra standardalternativ som är tillgängliga på marknaden.

Kan justeras från 305 mm till 457 mm, vilket minskar behovet av flera SKU:er.

Ökad justerbarhet gör det möjligt att flytta stängerna genom att skjuta satsen efter behov.

Förlängningssatsen ger oändliga möjligheter för sammankopplade enheter, samt flera förmonteringsalternativ.

Fördelar lasten jämnt och undviker skador på takmembranet med nVent CADDY PEK-liknande skumfötter.

Fördelar lasten jämnt och undviker skador på takmembranet med nVent CADDY PEK-liknande skumfötter.

Med en lastkapacitet kan du hantera utrustning med BTU-utgångar/-storlekar.

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Temperatur	Höjd (H)	Längd (L)
PEKLD4	360530	Stål	Varmförzinkad	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm



Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Postbas (A)	Fyrkantströr (B)	Tvärstag (C)	Bredd (W)	Ytarea
PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Ultimat statisk belastning (F)	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:01

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

