

nVent CADDY pyramid stödsats för lätt utrustning, förlängningsram



Ramförlängningssatsen för nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstöd är ett effektivt sätt att koppla ihop enheter. I kombination med nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstödsatsen får entreprenörer ett innovativt system som ger snabb och enkel montering av HVAC Mini Split-enheter på hustak. För att öka den totala produktiviteten, besparingarna och säkerheten på arbetsplatsen ytterligare väljer du att montera systemet i förväg.

DESIGN

Det tar 80 % mindre tid att montera ihop systemet än att använda andra standardalternativ som är tillgängliga på marknaden.

Kan justeras från 305 mm till 457 mm, vilket minskar behovet av flera SKU:er.

Ökad justerbarhet gör det möjligt att flytta stängerna genom att skjuta satsen efter behov.

Förlängningssatsen ger oändliga möjligheter för sammankopplade enheter, samt flera förmonteringsalternativ.

Förlängningssatsen är 213 mm längre än fyrstolpssatsen, vilket gör att monterad utrustning kan servas på plats.

Fördelar lasten jämnt och undviker skador på takmembranet med nVent CADDY PEK-liknande skumfötter.

Med en lastkapacitet kan du hantera utrustning med BTU-utgångar/-storlekar.

Varmförzinkad konstruktion och material ger överlägsen korrosionsbeständighet i krävande miljöer.

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Temperatur	Höjd (H)	Längd (L)
PEKLDEF	360531	Stål	Varmförzinkad	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1265mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Postbas (A)	Fyrkantströr (B)	Tvärstag (C)	Bredd (W)	Ytarea
---------------	---------------	-------------	------------------	--------------	-----------	--------

PEKLDEF	360531	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046m ²
---------	--------	---------------	-------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Ultimat statisk belastning (F)	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PEKLDEF	360531	11.5 kg	1779N	3:01

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

