

nVent CADDY Pyramid ST fast stödstag



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger utmärkt stöd för rör, slang, kanal, kabelränna och utrustning

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Slutför: Varmförzinkad

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)
PSF6C	360463	1653295	Polyethylene, Polypropylene, Stål	152 mm	203 mm	122 mm
PSF10C	360464	1653296	Polyethylene, Polypropylene, Stål	254 mm	317.5 mm	122 mm
PSF10D	360465	1653297	Polyethylene, Polypropylene, Stål	254 mm	317.5 mm	163 mm
PSF16C	360466	1653303	Polyethylene, Polypropylene, Stål	406 mm	483 mm	122 mm
PSF16D	360467	1653304	Polyethylene, Polypropylene, Stål	406 mm	483 mm	163 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Ytarea	Enhetens vikt	Statisk belastning
PSF6C	360463	1653295	152 mm	26452mm ²	0.5 kg	1334N
PSF10C	360464	1653296	203 mm	59355mm ²	1 kg	4450N
PSF10D	360465	1653297	203 mm	59355mm ²	1.5 kg	4450N
PSF16C	360466	1653303	203 mm	91613mm ²	1.5 kg	6670N
PSF16D	360467	1653304	203 mm	91613mm ²	2 kg	6670N

Table 3/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Certifieringar
PSF6C	360463	1653295	
PSF10C	360464	1653296	ITB
PSF10D	360465	1653297	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Certifieringar
PSF16C	360466	1653303	ITB
PSF16D	360467	1653304	ITB

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakta projekt- eller konstruktionsingenjör ang. max tillåten belastning för ett visst takprojekt.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

