

nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma



DESIGN

Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor

Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov

Stift och fot i plast gör att rör inte rostar

SPECIFIKATIONER

Material: Nylon
Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	Längd (L)	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
PTF1C	360484	12.7 - 22.4 mm	40.6mm	19.1 mm	9.5 mm	0.01 kg
PTF2C	360485	21.3 - 60.3 mm	81.3mm	19.1 mm	9.5 mm	0.02 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

