

nVent CADDY Pyramid Verktvgsfri rstödssats



DESIGN

Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete

Stift och fot i plast gör att rör inte rostar

Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov

Foten har flera hål för att en mängd olika klämstorlekar och konfigurationer ska kunna användas

Extra klämmor kan köpas separat för ytterligare rörsträckningar

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädningen

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Bredd (W)
PTF6	360460	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	196 mm		81mm	150 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Bredd (W)
PTF10	360461	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	318 mm	122 mm	163mm	201 mm
PTF16	360462	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	480 mm	203 mm	244mm	201 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	A.	B.	Ytarea	Enhetens vikt
PTF6	360460	102 mm	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg
PTF10	360461	102 mm	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg
PTF16	360462	102 mm	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning
PTF6	360460	1330N
PTF10	360461	4450N
PTF16	360462	6670N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Längd 2 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF2C klämmor. Längd 3 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF1C klämmor.

Verktysfri rörklämma				
Artikelnummer	Ytterdiameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Delnummer	Antal fästklämmor som ingår		Max kapacitet per klämma	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

