

Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid



DESIGN

Rostfria fångstmuttrar möjliggör anpassade fästmetoder mot stödets fot inklusive enkel infästning av rostfritt stålstag, gängad stång eller andra projektspecifika produkter

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Inkluderar fyrkantiga hål för att skapa en H-ram med ett 12" (305 mm) korsstöd (endast PBU16)

Foten är tillverkad i UV-stabiliserad termoplast

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)
PBU6M	360495		Polyethylene, Polypropylene, Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	140 mm	196 mm	102 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)
PBU10M	360496	1653305	Polyethylene, Polypropylene, Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	254 mm	318 mm	102 mm
PBU16M	360497	1653306	Polyethylene, Polypropylene, Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	406 mm	480 mm	102 mm




Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Gångstorlek (TS)	Hålmängd	A.
PBU6M	360495		150 mm	M10	3	114 mm
PBU10M	360496	1653305	201 mm	M10	2	218 mm
PBU16M	360497	1653306	201 mm	M10	2	165 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	Ytarea	Statisk belastning
PBU6M	360495		57 mm	26452mm ²	1330N
PBU10M	360496	1653305		59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	1653306		91613mm ²	6670N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

