

Mutter till nVent-KASSETT FÖR stånglåsningskanal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler

Kan användas för förtillverkning av montage som snabbt trycks fast på tidigare monterade gängade stänger

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

SPECIFIKATIONER

Material: Gjutjärn

Slutför: Elektrogalvaniserad


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	B.	C.	D.
CRLSM10EG	390004	1523161	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm
CRLSM8EG	390003	1523160	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Statisk belastning
CRLSM10EG	390004	1523161	23mm	3750N
CRLSM8EG	390003	1523160	23mm	2750N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

