


nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Balk Klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För upphängning av gängad stång i balkflänsar

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan

Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
4QTIBC	170381	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	6	16 mm Max	11 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
4QTIBC	170381	3 N·m	330N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

