

nVent-CADDY-kontaktledningsutrustning för hastighetslänk



DESIGN

Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanspassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid.

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvarer

Ändkrokan fästs enkelt på ögonmuttern

Fjädrande hake på krokan ger säker koppling

SPECIFIKATIONER

Vajerns diameter: 6 mm

Slutför: Elektrogalvaniserad;Varmförzinkad

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerns längd	A.	B.	C.	Höjd (H)
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerns längd	A.	B.	C.	Höjd (H)
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Stålvajerns längd är mätt från änden av kabeltråden till kroken på sidan av valsningen.

Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Förspänning av vajern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

Horisontell installation		
Förmontering	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikal installation		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

