

nVent CADDY Speed Link-låsanordning för kontaktledning



DESIGN

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 60 grader medger positionering av utrustningen närmare strukturen

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

SPECIFIKATIONER


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerns diameter	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK6C2	196820	Steel, Polypropylene, Zinklegering	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerpoler och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

