

nVent CADDY Speed Link LD med krok



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krockens nedre sida används som ändstopp

SPECIFIKATIONER

Vajers diameter:	1.5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Material:	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajers längd	A.	B.	C.
SLD15L2S	195935	1568186	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerns längd	A.	B.	C.
SLD15L5S	195940	1568187	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLD15L10S	195945	1568188	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLD15L2S	195935	1568186	195N
SLD15L5S	195940	1568187	195N
SLD15L10S	195945	1568188	195N


Bredd (W): 12.7 mm

Höjd (H): 19 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tråd och förmonterad krok oej ändbeslag av rostfritt stål 316 (1.4401).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

