

nVent CADDY Speed Link LD Låsanordning



DESIGN

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Passar för 1,5 mm nVent CADDY Speed Link vajer

SPECIFIKATIONER


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerdiameter	Höjd (H)	Bredd (W)
SLJR200	196008	1568175	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

1,5 mm låsanordningar får endast användas med SLC15L1000SP och SLC15L50MSP vajerspolar eller andra 1,5 mm nVent CADDY Speed Link tillbehör. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

