

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste



nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistolfäste inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd fastnitad i ett vinkelfäste avsett att fästas samman direkt med en låsanordning med en ultralåg profil. Installatörer kan snabbt och säkert montera den på betongtak med olika spikpistoler för att stötta och fästa belysning och skyltar.

DESIGN

Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste

Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe

Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans

Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:1
Yta: Elförzinkat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerdiameter	Vajerlängd	A	B
CLP1L1GBSF	196091	Stål, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Stål, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning
---------------	---------------	--------------------

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N


Tjocklek (T): 6.5 mm
Bredd (W): 12.5 mm
Höjd (H): 21 mm
Vinkel (a): 60 °

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

