

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor



nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd vajer som är fastnitad på ett kilfäste som är utformat för direktmontering tillsammans med en låsanordning med ultralåg profil. Det går snabbt och enkelt att montera den i betongtak som stöd för och för att fästa belysning och skyltar.

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH &Co. KG

Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong

Inga speciella verktyg behövs

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:1
Yta: Elförzinkat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerdiameter	Vajerlängd	Längd (L)	Höjd (H)
CLP1L1WA6	196093	Stål, Brass	1 mm	1m	54mm	17 mm
CLP1L2WA6	196094	Stål, Brass	1 mm	2m	54mm	17 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
CLP1L1WA6	196093	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
CLP1L2WA6	196094	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Borrdiameter: 6mm
Borrhålsdjup: 31mm
Inbäddningsdjup: 25 mm Min

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

