

nVent CADDY Speed Link SLDM med pinne



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet

Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Vajerdiameter	Vajerlängd	A
SLDM615L2T	196044	Stål	Elförzinkat	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Statisk belastning
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N




Stångstorlek (RS): 6

Längd (L): 7mm

Bredd (W): 9.2 mm

Höjd (H): 24.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

