

nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste

Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning

Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats

Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:1
Yta:	Elförzinkat
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerdiameter	Vajerlängd	Tjocklek på takklädselskiva
SLK15L1DH	196676		Steel, Zinklegering, Polypropylene	1.5 mm	1m	1.5 mm Max

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerdiameter	Vajerlängd	Tjocklek på takklädselskiva
SLK15L2DH	196677		Steel, Zinklegering, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max
SLK2L3DH	196532	1568216	Steel, Zinklegering, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max
SLK2L5DH	196533	1568217	Steel, Zinklegering, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max
SLK2L7DH	196534	1568218	Steel, Zinklegering, Polypropylene	2 mm	7m	1.5 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A	Hålstorlek (HS)	Statisk belastning
SLK15L1DH	196676		9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677		9.2 mm	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	1568216	9.2 mm	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	1568217	9.2 mm	8 mm	440N
SLK2L7DH	196534	1568218	9.2 mm	8 mm	440N

Tjocklek (T): 12.5 mm

Bredd (W): 19 mm

Höjd (H): 55 mm


Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.

Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

