

nVent CADDY Speed Link SLK med dropptrådslämma



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad vajerklämma med ändmontering för ledningskabel.

Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågna

Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd

Verktysfri klämma kan stängas för hand på kabeln

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Vajerns diameter	Vajerns längd	A.
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniserad, nVent CADDY rustning	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniserad, nVent CADDY rustning	1.5 mm	2m	70 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Vajerns diameter	Vajerns längd	A.
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	3 mm	3m	70 mm
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvaniz ed, nVent CADDY rustning	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	Diameter (Ø)	Höjd (H)
SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm


Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	Diameter (Ø)	Höjd (H)
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

