

nVent CADDY Speed Link SLK med hammare-på flänsklämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste

Monteras med bara hammare

Passar de flesta balkar

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerns diameter	Vajerns längd	Flänstjocklek (FT)
SLK2L34H24	196535	1568221	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	3 - 8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerns diameter	Vajerns längd	Flänstjocklek (FT)
SLK15L34H24	196506	1568219	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	3 - 8 mm
SLK15L34H58	196507	1568220	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	8 - 14 mm
SLK2L34H58	196536	1568222	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	8 - 14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLK2L34H24	196535	1568221	440N
SLK15L34H24	196506	1568219	195N
SLK15L34H58	196507	1568220	195N
SLK2L34H58	196536	1568222	440N


Tjocklek (T): 12.5 mm

Bredd (W): 19 mm

Höjd (H): 55 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

