

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistol fäste



DESIGN

Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste

Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe

Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans

Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit

SPECIFIKATIONER

Vajerns diameter:	1.5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerns längd	A.	B.	Statisk belastning
SLK15L2GBSF	197812	Steel, Zinklegering, Polypropylene, Nylon	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	Steel, Zinklegering, Polypropylene, Nylon	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Tjocklek (T): 12.5 mm
Bredd (W): 19 mm
Höjd (H): 55 mm
Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

