

nVent CADDY Speed Link SLK spolsats med vajeravbitare



DESIGN

Inkluderar två nVent CADDY Speed Link SLK vajerrullar med vajerlås och en vajerkapningstång

Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager

Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan

Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas

Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjjustering

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Vajerns diameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15PROMOP ACK	196048	Stål	Elektrogalvaniserad	1.5 mm	100m	50

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Längden och antalet vajerlås är den kombinerade totalen av två vajerkit. Varje vajerkit inkluderar 50 m vajer och 25st vajerlås.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

