

nVent CADDY Speed Link SLK med gängad pinnbult



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände

Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål

Ansluts direkt mot gängade utrustningar i trapetsmontage, belysningsarmaturer, HVAC-montage och skyltsystem

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Material:	Stål;Polypropylen;Zinklegering
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerns diameter	Vajerns längd	Stångstorlek (RS)	Skruvlängd (L)
SLK15L2SEM8	196567	1568250	1.5 mm	2m	8	45mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerns diameter	Vajerns längd	Stångstorlek (RS)	Skruvlängd (L)
SLK15L3SEM6	196568	1568251	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L1SEM6	196564	1568247	1.5 mm	1m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	1568258	2 mm	5m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	1568256	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	1568257	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L2SEM8	196559	1568254	2 mm	2m	8	45mm
SLK15L1SEM8	196565	1568248	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	1568249	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	1568252	1.5 mm	3m	8	45mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)
SLK15L2SEM8	196567	1568250	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3SEM6	196568	1568251	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L1SEM6	196564	1568247	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5SEM8	196563	1568258	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3SEM8	196561	1568256	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5SEM6	196562	1568257	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2SEM8	196559	1568254	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)
SLK15L1SEM8	196565	1568248	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2SEM6	196566	1568249	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3SEM8	196570	1568252	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLK15L2SEM8	196567	1568250	195N
SLK15L3SEM6	196568	1568251	195N
SLK15L1SEM6	196564	1568247	195N
SLK2L5SEM8	196563	1568258	440N
SLK2L3SEM8	196561	1568256	440N
SLK2L5SEM6	196562	1568257	440N
SLK2L2SEM8	196559	1568254	440N
SLK15L1SEM8	196565	1568248	195N
SLK15L2SEM6	196566	1568249	195N
SLK15L3SEM8	196570	1568252	195N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

