

nVent CADDY Speed Link SLK med kilfäste



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH &Co. KG

Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong

Inga speciella verktyg behövs

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Borrkronans diameter:	6mm
Borrhålets djup:	31mm
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Inbäddningsdjup:	25 mm Min

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerns diameter	Vajerns längd	Längd (L)	Höjd (H)
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	54mm	55 mm
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	54mm	55 mm
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	54mm	55 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajerns diameter	Vajerns längd	Längd (L)	Höjd (H)
SLK15L3WA6	196672	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	54mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

